


## Kábel hosszabbító doboz Tip.sz.: 66-99 036

Telepítési útmutató



A kábelhosszabbító doboz segítségével meghosszabbítható a jelkábel az ULTRAFLOW® és a MULTICAL® között legfeljebb 30 méter hosszúságra. Ezen eszköz alkalmazása nélkül a jelvezeték legfeljebb 10 m hosszúságú lehet. A készüléket a túlfeszültség védelem érdekében szupresszor diódákkal látták el, ezzel biztosítva az érzékeny elektronikus áramkörök védelmét.

### Telepítés

Rögzítse a kábelhosszabbító dobozt a falhoz vagy hasonló fix helyre az ULTRAFLOW® közelében. Csatlakoztassa az ULTRAFLOW® 3 vezetékét az kábeléből az egyik szabadon választott kapocssorhoz.

Használjon legfeljebb 27,5 m hosszú az ULTRAFLOW® jelvezetékével azonos paraméterekkel rendelkező háromvezetékes hosszabbító kábelt és csatlakoztassa a kábelhosszabbító doboz másik kapocssorához. Csatlakoztassa a hosszabbító kábel másik végét a MULTICAL® (V1) jelű bemeneti kapocssorához.

A vezetékek csatlakoztatásakor ügyeljen a színhelyes csatlakozásra használja a következő kombinációt: 10: sárga, 9: piros és 11: kék. Ez a színekombináció mindkét kábelre vonatkozik, azaz a hosszabbító dobozra és a MULTICAL® számítógépsége egyaránt.

A doboz lezárását megelőzően ellenőrizze a helyes működést, majd zárja le a dobozt és helyezze el a szolgáltató plombáját, vagy zárócímkéjét.

A **kamstrup** termékek hivatalos  
magyarországi forgalmazója:

**comptech**

Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
1221 Budapest, Jobbágy u. 5. info@comptech-kft.hu  
☎ (1)226-1585 www.multical.hu



ULTRAFLOW® család

**kamstrup**

<https://www.kamstrup.com/en-en>

Kábel hosszabbító doboz.docx

Okos fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak!  
**BE SMART!**

Oldal: 2 / 2

Kiadva:2020/05/31